M3P06512024B7

PŘÍMÝ (DOL)-SPOUŠTĚČ, 45...65A (30KW AT 400VAC), IP65, CONTACTOR COIL VOLTAGE 120VAC 50/60HZ, NON-METALLIC ENCLOSURE, WITH THERMAL OVERLOAD RELAY, WITH START AND STOP/RESET BUTTONS

Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	45-65
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	65
	kW	kW	30
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA
Stykač standardně dodáván			BF6500A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF826500
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	20
	220V-240V	HP	25
	440V-480V	HP	50
	550V-600V	HP	60
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3760
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.