


M3P08012400B8

PŘÍMÝ (DOL)-SPOUŠTĚČ, 60…82A (37...45KW AT 400V), IP65, CONTACTOR COIL VOLTAGE 400VAC 50/60HZ, NON-METALLIC ENCLOSURE, WITH THERMAL OVERLOAD RELAY, WITH START AND STOP/RESET BUTTONS

Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	60-82
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	80
	kW	kW	37...45
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA
Stykač standardně dodáván			BF8000A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF828200
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	25
	220V-240V	HP	30
	440V-480V	HP	60
	550V-600V	HP	75
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3760
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			








Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



I = Start; O = Stop/Reset

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.