

M3R08012230B8


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M3R, 230VAC, 50/60HZ, 60-82A, S TLAČÍTKEM RESET



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	60-82
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	80
	kW	kW	37...45
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3RA
Stykač standardně dodáván			BF8000A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF828200
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3410
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			








Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3R08012230B8

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M3R, 230VAC, 50/60HZ, 60-82A, S TLAČÍTKEM RESET



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.