

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON INTERRUTTORE SEZIONATORE, MANIGLIA ROTATIVA BLOCCOPORTA GAX61 E PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto	Avviatori stella triangolo		
Tipo	M3P00973		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	16	
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie	M3PA70		
Contattore fornito di serie	BF0910A, BF0901A, BF0910A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38...		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020, ..., BFX1011		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	3700	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		