



Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni		
Seria produktu	M0P00912...75		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Zakres regulacji przełącznika	A	4.5-7.5	
Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )			
	I <sub>e</sub>	A	7.5
	kW	kW	2.2...3
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA		
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A		
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF975		
<b>Dane techniczne UL</b>			
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	220 V-240 V	HP	0.75
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	1.5
	220 V-240 V	HP	2
	440 V-480 V	HP	5
	550 V-600 V	HP	5
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g		760
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
<b>Klasyfikacja ETIM</b>			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		