





Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni		
Seria produktu	M1R00912...A8		
Właściwości elektryczne			
Zakres regulacji przekaźnika	A	4-6.5	
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)			
	I _e	A	6.5
	kW	kW	2.2...3
Komponenty			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1RA		
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A		
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	RF380650		
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	995	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika