




Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni		
Seria produktu	M2P02512...B2		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Zakres regulacji przełącznika	A	17-23	
Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )			
	I <sub>e</sub> kW	A kW	23 11
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA		
W zestawie standardowy stycznik	BF2510A		
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF382300		
<b>Dane techniczne UL</b>			
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	110 V-120 V	HP	1.5
	220 V-240 V	HP	3
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	7.5
	440 V-480 V	HP	15
	550 V-600 V	HP	15
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g		1220
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
<b>Wymiary</b>			



## Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus  
cULus  
EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika