
DMED4DC1

REMOTE DISPLAY AND DATA CONCENTRATOR FOR DMED4…





Pomocné napájení Us				
Rozsah pomocného provozního napětí				
	DC			
		max.	VDC	31
Ztráta energie max.			W	2
Přesnost				
Referenční normy				IEC/EN 61010-1, IEC/EN 62052-11, Welmec 7.2, 11.7, UL61010-1, CSA C22.2 No 61010-1
Sériové rozhraní RS485				
Přenosová rychlost			bps	Programovatelné 1200…115200
Funkce				
Typ komunikačního portu				RS485, ethernet
brány Ethernet-RS485				Ne
Mechanické vlastnosti				
Kryt typ				Polyamid
Svorky typ				Vyjímatelné
Upevnění				Panel mount
Hmotnost			g	145
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Relativní vlhkost			%	<80
Maximální nadmořská výška			m	4000
Maximální stupeň znečištění				2
Stupeň krytí				IP40 (frontal), IP20 (terminals)
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

EN50470-4 (class B)
IEC61010-1
IEC61010-2-030
IEC62052-11
IEC62052-31
IEC62053-41
PTB-8.51-MB10-Krypto-EN-V17
PTB-A 20.1
PTB-A 50.7
REA 6A
UL6101
VDE-AR-E 2418-3-100 (Eichrecht)
Welmec 7.2

Certifikáty

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	cURus
	Eichrecht

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001506 - Elektroměr

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.