
EXS0000

SBĚRNICOVÝ MODUL PRO EASY BRANCH MONITOROVACÍ SYSTÉM



Pomocné napájení Us			
Pomocné jmenovité napájecí napětí DC		VDC	24
Rozsah pomocného provozního napětí			
DC			
	min.	VDC	20.4
	max.	VDC	27.6
Ztráta energie max.		W	5.5
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			Šroubové
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	12
	max.	AWG	24
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Hmotnost		g	90
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80
Relativní vlhkost		%	<80
Maximální stupeň znečištění			2
Kategorie přepětí			3
Stupeň krytí			IP20

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN/BS 61000-6-2
	IEC/EN/BS 61000-6-4
	IEC/EN/BS 61010-1
Certifikáty	
	CE
	cETLus
	EAC
	UKCA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.