
EXS4000

MODUL PROUDU SE 4 VSTUPY PRO ELEKTRONICKÉ RJ45 PROUDOVÉ SNÍMAČE



Proudové vstupy			
Způsob měření			TRMS
Přesnost			
	Proud		Class 0.5 (IEC/EN 61557-12)
	Činný výkon		Class 1 (IEC/EN 61557-12)
	Jalový výkon		Class 2 (IEC/EN 61557-12)
	THD		Class 5 (IEC/EN 61557-12)
	Harmonické 2. až 15. řádu		Class 5 (IEC/EN 61557-12)
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	9.6
Výdržné napětí při provozním kmitočtu		kV	5.4
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			RJ45
Upevnění			Din lišta
Hmotnost		g	140
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-20
		max. °C	+60
	Skladovací teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+80
Relativní vlhkost		%	<80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Maximální stupeň znečištění			2
Kategorie přepětí			3
Stupeň krytí			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Certifikáty

CE
cETLus
EAC
UKCA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.