EXS4001

MODUL PROUDU SE 2 VSTUPY PRO KLASICKÉ TRANSFORMÁTORY S ŠESTI VSTUPY PRO JEDNOFÁZOVÉ PROUDOVÉ TRANSF.




Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	1A/5A
Rozsah měření			0.004…6
Provozní frekvence proudových vstupů			
	min.	Hz	45
	max.	Hz	66
Typ			Interní CT
Způsob měření			TRMS
Přetížitelnost			1.2
Špičkové přetížení		A	120A pro 0.5s
Proud			
IEC maximální (Imax)		A	6
IEC minimální (Imin)		A	0.004
Přesnost			
	Proud		Class 0.5 (IEC/EN 61557-12)
	Činný výkon		Class 1 (IEC/EN 61557-12)
	Jalový výkon		Class 2 (IEC/EN 61557-12)
	THD		Class 5 (IEC/EN 61557-12)
	Harmonické 2. až 15. řádu		Class 5 (IEC/EN 61557-12)
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	600
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	9.6
Výdržné napětí při provozním kmitočtu		kV	5.4
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Polyamid
Svorky typ			Šroubové
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Upevnění			Din lišta
Hmotnost		g	210
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	<80
Maximální nadmořská výška			m	2000
Maximální stupeň znečištění				2
Kategorie přepětí				3
Stupeň krytí				IP20

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Certifikáty

CE
cETLus
EAC
UKCA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.