

Denumirea produsului	Starter direct		
Denumirea tipului de produs	M0P01212...15		
Caracteristici electrice			
Interval de reglaj al releului	A	9-15	
Caracteristici tehnice IEC (≤440V)	Ie	A	12
	kW	kW	5.5
Componente			
Carcasa de pornire standard furnizată	M0PA		
Contactor standard furnizat	BG1210A		
Releu termic standard furnizat	RF915		
Date tehnice UL			
Putere nominală maximă UL/CSA monofazată	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	3
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	7.5
	550V-600V	HP	10
Grad de protecție UL	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caracteristici mecanice			
Greutate	g	760	
Conditii ambientale			
Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Rezistență și protecție			
grad de protecție IEC	IP65		
Clasificare ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinăție starter motor/starter motor		