



Denumirea produsului Starter direct  
Denumirea tipului de produs M2P02512...B2

#### Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului	A	17-23
Caracteristici tehnice IEC ( $\leq 440V$ )	$I_e$	A 23
	kW	kW 11

#### Componente

Carcasa de pornire standard furnizată	M2PA
Contactator standard furnizat	BF2510A
Releu termic standard furnizat	RF382300

#### Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată	110V-120V	HP	1.5
	220V-240V	HP	3
Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	5
	220V-240V	HP	7.5
	440V-480V	HP	15
	550V-600V	HP	15

#### Caracteristici mecanice

Greutate	g	1220
----------	---	------


#### Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

#### Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

#### Dimensiuni



## Diagrame de cablare



I = Start; O = Stop/Reset

**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-1  
 IEC/EN 60947-4-1  
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

CSAus  
 cULus  
 EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
 Combinație  
 starter  
 motor/starter  
 motor