DMG600

MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE, LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE

Alimentazione ausiliaria Us			
Tensione nominale ausiliaria AC		VAC	100…440
Tensione nominale ausiliaria DC		VDC	120…250
Limiti di funzionamento tensione ausiliaria			
AC			
	min	VAC	90
	max	VAC	484
DC			
	min	VDC	93.5
	max	VDC	300
Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Potenza assorbita			
	max	VA	9.5
Potenza massima dissipata		W	3.5
Ingressi di misura della tensione			
Tensione nominale (Ue)			
	fase-fase	VAC	600
	fase-neutro	VAC	300
Campo di misura			
	fase-fase	VAC	50…720
	fase-neutro	VAC	30…360
Ingessi di misura della tensione Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS
Modalità di inserzione			Linee monofase, bifase, trifase e trifase bilanciata
Ingressi di corrente			
Corrente nominale (Ie)		A	1A/5A
Campo di misura			0.025…6A
Metodo misura			TRMS
Sovraccaricabilità			+20% Ie da TA esterno con secondario 5A
Limite termico di breve durata		A	50A per 1s
Accuratezza			
	Tensione di fase		±0.5%
	Tensione concatenata		±0.5%
	Corrente		±0.5%
	Frequenza		±0.05%
	Potenza attiva		±0.5%

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	Energia attiva		Classe 1 (IEC/EN 62053-21)
	Energia reattiva		Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	9.5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio		kV	5.2
Funzioni			
Analisi armonica			15th ordine
Logica PLC programmabile			No
Tipo di porta di comunicazione			No
Funzione gateway ethernet-RS485			No
Caratteristiche meccaniche			
Tipo custodia			Poliammide
Attacchi tipo			Estraibili
Sezione conduttori			
	min	mm²	0.2
	max	mm²	2.5
	min	AWG	24
	max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Fissaggio			Ad incasso
Peso prodotto		g	300
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	<90
Grado di inquinamento massimo			2
Grado di protezione			IP54 on front - IP20 terminals
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Schemi elettrici

3-phase connection whit or without neutral
P01.07 = L1-L2-L3-N L1-L2-L3



2-phase connection
P01.07 = L1-N-L2



Single-phase connection
P01.07 = L1-N



Balanced 3-phase connection whit or without neutral
P01.07 = L1-L2-L3-N-BIL L1-L2-L3-BIL



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA 22.2 n°61010-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61010-2-030
UL61010-1

Omologazioni

cULus
EAC
GOST

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002301 - Strumento di misura multifunzione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.