DMECD

DATAKONCENTRÁTOR, ROZŠIŘITELNÝ, PULZNÍ VSTUPY PRO 8 ELEKTROMĚRŮ, PRO SBĚR DAT SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE, VÝSTUP RS485




Pomocné napájení Us				
Pomocné jmenovité napájecí napětí DC			VDC	110…250
Rozsah pomocného provozního napětí				
	AC			
		min.	VAC	85
		max.	VAC	264
	DC			
		min.	VDC	93.5
		max.	VDC	300
Provozní frekvence				
		min.	Hz	50
		max.	Hz	60
Spotřeba energie				
		max.	VA	8.8
Ztráta energie max.			W	3.6
Přesnost				
	Činná energie			Třída 1 (IEC/EN 62053-21)
Sériové rozhraní RS485				
Přenosová rychlost			bps	Programovatelné 1200…38400
Izolace				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	6.5
Výdržné napětí při provozním kmitočtu			kV	3.6
Mechanické vlastnosti				
Kryt typ				Polyamid
Svorky typ				Pevné
Průřez vodiče				
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	4
		min.	AWG	24
		max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)				
			Nm	0.8
			lbin	7
Upevnění				Din lišta
Hmotnost			g	337
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	°C	+80
Relativní vlhkost		%	<90
Maximální stupeň znečištění			2

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002300 - Počitač impulzů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.