



Urządzenia pomiarowe –  
Woltomierz  
DMK70R1  
3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Szerokość w modułach DIN

**Zasilanie pomocnicze Us**

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC

VAC 220...240

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Pobór mocy

Maksymalny	VA	3.6
------------	----	-----

Maksymalne rozproszenie mocy

	W	1.8
--	---	-----

**Wejścia pomiaru napięcia**

Napięcie znamionowe (Ue)

międzyfazowe	VAC	600
fazowe	VAC	347

Zakres napięcia roboczego

międzyfazowe	VAC	15...660
fazowe	VAC	10...382

Częstotliwość robocza wejść napięciowych

min.	Hz	45
maks.	Hz	66

Metoda pomiaru napięcia

True RMS

**Dokładność**

Napięcie VLN	±0.25% f.s. ±1 digit
Napięcie VLL	±0.25% f.s. ±1 digit

**Izolacja**

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN

V 600

**Właściwości mechaniczne**

Materiał obudowy

Poliamid

Typ zacisków

Stałe

Przekrój poprzeczny przewodu

min.	mm <sup>2</sup>	0.2
maks.	mm <sup>2</sup>	4
min.	AWG	24
maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.

Nm	0.5
lbin	4.5

Montaż

Szyna DIN

Masa

g 264

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP40

### Wymiary



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Certyfikaty

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002306 -  
Woltomierz  
tablicowy