DMG210L01


MODULÁRNÍ MULTIMETR, PODSVÍCENÝ GRAFICKÝ DISPLEJ, VESTAVĚNÝ PORT RS485, POMOCNÉ NAPÁJENÍ 100-240VAC/110-250VDC, VÍCEJAZYČNÝ: ANGLIČTINA, ČEŠTINA, POLŠTINA, NĚMČINA A RUŠTINA



Přesnost

Činná energie	Třída 1 (IEC/EN 62053-21)
Jalová energie	Třída 2 (IEC/EN 62053-23)


Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Single-phase




Two-phase




Three-phase with or without neutral




Three-phase without neutral in ARON connection





Balanced 3-phase connection with or without neutral



CODE	AUX SUPPLY
DMG100-110-200-210-300	100...240VAC 110...250VDC
DMG6...	100...440VAC 110...250VDC
DMG7000-7500-8000-9000	100...240VAC 110...250VDC

RS485 for DMG110 and DMG210



RS485 for DMG610



RS485 for DMG7500 and DMG9000



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC
GOST
RCM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.