
RGK800SA

JEDNOTKY ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, SÉRIOVÉ ROZHRANÍ RS485, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, PORT CANBUS, ROZŠIŘITELNÉ POMOCÍ MODULŮ EXP ... 8 VSTUPŮ, 10 VÝSTUPŮ




Napájení		
Jmenovité napětí baterie	V	12/24VDC
Digitální vstupy		
Typ digitálního vstupu		8 neg.+ 1 pos.
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP		
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"
Napěťové vstupy		
Jmenovité napětí (Ue)	VAC	100…600
Rozsah měření	V	30…720
Kmitočtový rozsah	Hz	45…65
Způsob měření		TRMS
Proudové vstupy		
Jmenovitý proud (Ie)	A	5A/1A
Rozsah měření		0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů		3PH, /5A or /1A
Způsob měření		TRMS
Statické výstupy		
Typ statického výstupu		6 (SSR) + 1 (SO)
Reléové výstupy		
Typ výstupního kontaktu		3 (relé)
Rozhraní		
CANbus		Ano
Okolní podmínky		
Teplota		
Provozní teplota		
min.	°C	-30
max.	°C	+70
Stupeň krytí		IP65
Rozměry		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



❶ RGK 700, RGK 800RD..., RGK 900RD... excluded.

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 61010-1
	UL 508
Certifikáty	
	EAC
	UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.