# FB01G1P


AC POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE S CERTIFIKACÍ UL A CSA PRO POJISTKY TŘÍDY CC PRO SEVEROAMERICKÝ TRH, PRO VÁLCOVÉ POJISTKY VELIKOSTI 10X38MM, JMENOVITÝ PROUD 30A/600VAC, USPOŘÁDÁNÍ PÓLŮ 1P, UKAZATEL STAVU POJISTKY - NE, ŠÍŘKA DIN MODULU - 1



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| IEC maximální jmenovitý proud (In) | | A | 30 |
| IEC maximální jmenovité napětí (Un) | | V | 600 |
| IEC Kategorie užití | | | AC22B 500V - AC21B 690V |
| Ztráta energie max. | | W | 3 |
| Faktor snížení jmenovitého proudu In pro různé teploty okolí | | | |
| | 20°C | | 1 |
| | 30°C | | 0.95 |
| | 40°C | | 0.9 |
| | 50°C | | 0.8 |
| | 60°C | | 0.7 |
| | 70°C | | 0.5 |
| Faktor snížení jmenovitého proudu In pro držáky pojistek vedle sebe (póly) | | | |
| | 1-4 | | 1 |
| | 5-6 | | 0.8 |
| | 7-9 | | 0.7 |
| | ≥10 | | 0.6 |
| Jmenovitý proud (In) | | A | 30 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -20 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 3000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Svislá rovina |
| | přípustná | | Kterýkoliv |
| Upevnění | | | 35mmDIN lišta |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 2 |
| | max. | Nm | 2.5 |
| | min. | lbin | 18 |
| | max. | lbin | 22 |
| Průřez vodiče | | | |
| | Flexibilní max. (IEC) | mm² | 16 |
| | - Flexibilní max. (AWG/kcmil) | | 8 |
| | Pevný max. (IEC) | mm² | 16 |
| | - Pevný max. (AWG/kcmil) | | 8 |
| Hmotnost | | g | 7 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP20 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

## Rozměry




## Schémata zapojení



1P

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n°4248.1 |
| CSA C22.2 n°4248.4. |
| IEC/EN 60269-1 |
| IEC/EN 60269-2 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-3 |
| UL 4248-1 |
| UL 4248-4 |

Certifikace

| |
|---|
| EAC |
| UL |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002705 - Držák trubičkové pojistky |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.