
EXM0000

SBĚRNICOVÝ MODUL PRO EASY BRANCH MONITOROVACÍ SYSTÉM, PRO MODULÁRNÍ ANALYZÁTORY SÍTĚ DMG2000, DMG3000 A DMG3011…




Pomocné napájení Us				
Pomocné jmenovité napájecí napětí AC			VAC	100...240
Pomocné jmenovité napájecí napětí DC			VDC	110...250
Rozsah pomocného provozního napětí				
	AC			
		min.	VAC	90
		max.	VAC	264
Spotřeba energie				
		max.	VA	17
Ztráta energie max.			W	8
Mechanické vlastnosti				
Kryt typ				Polyamide RAL 7035
Svorky typ				Šroubové
Průřez vodiče				
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	2.5
		min.	AWG	24
		max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)				
			Nm	0.5
			lbin	4.5
Upevnění				Din lišta
Hmotnost			g	98
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	<80
Maximální nadmořská výška			m	2000
Maximální stupeň znečištění				2
Kategorie přepětí				3
Stupeň krytí				IP20
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.