
FE04D006

POJISTKA PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, 10X85MM 10KA , 1500VDC, 6A



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	6
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1500
Jmenovitý proud (In)		A	6
IEC třída pojistky			gPV
Spotřeba energie při 0,7 In		W	1.1
Spotřeba energie při In		W	2.7
I2t před vznikem oblouku		A2s	68
Celkové I2t při 1000Vdc		A2s	88
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	19
Rozměry			



Certifikace a shoda s předpisy	
V souladu	IEC/EN/BS 60269-6
Klasifikace ETIM	
ETIM 8.0	EC002704 - Trubičková pojistka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.