
FE04D020

POJISTKA PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, 10X85MM 10KA , 1500VDC, 20A



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	20
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1500
Jmenovitý proud (In)		A	20
IEC třída pojistky			gPV
Spotřeba energie při 0,7 In		W	2
Spotřeba energie při In		W	5.2
I2t před vznikem oblouku		A2s	240
Celkové I2t při 1000Vdc		A2s	480
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	19

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60269-6

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002704 - Trubičková pojistka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.