




Denominazione del prodotto	Portafusibili		
Tipo	FB		
Numero di moduli DIN	1		
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)	A	32	
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	1000	
Categoria di utilizzazione	DC20B 1000VDC		
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
	1-4	1	
	5-6	0.8	
	7-9	0.7	
	≥10	0.6	
Corrente nominale (In)	A	32	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	3000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio	Guida DIN 35mm		
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	2.5
	max	Ibin	22
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm ²	16
	flessibili max (AWG/kcmil)		8
	Rigidi max (IEC)	mm ²	16
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto	g	65	
Tolleranze e protezioni			

Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

- CSA C22.2 n° 4248.1
- CSA C22.2 n° 4248.18.
- IEC/EN 60269-1
- IEC/EN 60269-2
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3
- UL 4248-1
- UL 4248-18

Certificazioni

- EAC
- UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico