
HR1XS024S

PATICE PRO RELÉ, 12...24VAC/CD, PRUŽINOVÉ SVORKY



Vlastnosti kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Charakteristiky cívky			
Ovládací napětí relé + patice		V	12...24VAC/DC
Mechanické vlastnosti			
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)			Phillips 0/3.5mm
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	min.		20
	max.		16
	IEC		
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	1.5
Upevnění			Na 35mm DIN lištu

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

HR1XS024S

PATICE PRO RELÉ, 12...24VAC/CD, PRUŽINOVÉ SVORKY



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61810

Certifikáty

CSA

cURus

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.