



Przeznaczenie produktu

Moduł magistrali
EASY BRANCH
EXM0000

Seria produktu

Zasilanie pomocnicze Us

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	100...240
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	110...250
Zakres pomocniczego napięcia roboczego AC	min. VAC maks. VAC	90 264

Pobór mocy

Maksymalny	VA	17
	W	8

Maksymalne rozproszenie mocy

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Polyamide RAL 7035		
Typ zacisków	Śruba		
Przekrój poprzeczny przewodu			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.

	Nm	0.5
	lbin	4.5

Montaż

	Szyna DIN
--	-----------

Masa

	g	98
--	---	----

Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy


Temperatura składowania

	min. °C maks. °C	-20 +60
	min. °C maks. °C	-30 +80
Wilgotność względna	%	<80
Maks. wysokość	m	2000
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		3
Stopień ochrony		IP20

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1