



Denumirea produsului

Modul Bus pentru
EASY BRANCH
EXM0000

Denumirea tipului de produs

Sursa auxiliara US

Tensiune nominală auxiliară de alimentare AC	VAC	100...240
Tensiune nominală auxiliară de alimentare DC	VDC	110...250
Domeniul tensiunii auxiliare de operare		
AC		

min	VAC	90
max	VAC	264

Consumul de energie

max	VA	17
-----	----	----

Putere disipată Max

W	8
---	---

Caracteristici mecanice

Tip de locuință	Polyamide RAL 7035		
Terminale Tip	Șurub		
Secțiunea transversală a conductorului			
	IEC min	mm²	0.2
	IEC max	mm²	2.5
	AWG/Kcmil min	AWG	24
	AWG/Kcmil max	AWG	12

Cuplu de strângere (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Fixare

Sina din

Greutate

g	98
---	----

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura de depozitare

min	°C	-30
max	°C	+80

Umiditate relativă

%	<80
---	-----

Altitudine maximă

m	2000
---	------

Gradul maxim de poluare

2


Categoria de supratensiune

3


Grad de protectie

IP20

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1