RGK601SA

JEDNOTKY ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, PORT CANBUS, 4 VSTUPY, 6 VÝSTUPŮ




Napájení			
Jmenovité napětí baterie		V	12/24VDC
Digitální vstupy			
Typ digitálního vstupu			4 neg.+ 1 pos.
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP			
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP			"W" or generator frequency
Napěťové vstupy			
Jmenovité napětí (Ue)		VAC	100…480
Rozsah měření		V	100…480
Kmitočtový rozsah		Hz	45…65
Způsob měření			TRMS
Proudové vstupy			
Jmenovitý proud (Ie)		A	5A/1A
Rozsah měření			0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů			3PH, /5A or /1A
Způsob měření			TRMS
Statické výstupy			
Typ statického výstupu			6 (SSR)
Rozhraní			
CANbus			Ano
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+70
Stupeň krytí			IP40, IP65 s doplňkovým těsněním
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

RGK601SA

JEDNOTKY ŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, PORT CANBUS, 4 VSTUPY, 6 VÝSTUPŮ



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1
	UL 508
Certifikáty	
	EAC
	UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.