
HR5XS21S

PATICE PRO RELÉ, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, PRUŽINOVÉ SVORKY. PUSH-IN TECNOLOGY



Vlastnosti kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovitý proud (In)		A	10
Mechanické vlastnosti			
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)			Phillips 1/4.5mm
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	min.		20
	max.		14
	IEC		
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Upevnění			Na 35mm DIN lištu

Rozměry




A: 60mm (2.36") with HR3X88
70mm (2.75") with XR5X88

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

HR5XS21S

PATICE PRO RELÉ, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, PRUŽINOVÉ SVORKY. PUSH-IN TECNOLOGY



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61810

Certifikáty

CSA

cURus

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.