

RGK700


JEDNOTKY ŘÍZENÍ ZÁLOŽNÍCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, SÉRIOVÉ ROZHRANÍ RS232, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, PORT CANBUS, 6 VSTUPŮ, 7 VÝSTUPŮ



Napájení		
Jmenovité napětí baterie	V	12/24VDC
Digitální vstupy		
Typ digitálního vstupu		6 neg.+ 1 pos.
Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP		
Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"
Napěťové vstupy		
Jmenovité napětí (Ue)	VAC	100…600
Rozsah měření	V	100…480
Kmitočtový rozsah	Hz	45…65
Způsob měření		TRMS
Proudové vstupy		
Jmenovitý proud (Ie)	A	5A/1A
Rozsah měření		0.05…6A or 0.05…1.2A
Typ proudových vstupů		3PH, /5A or /1A
Způsob měření		TRMS
Statické výstupy		
Typ statického výstupu		4 (SSR)
Reléové výstupy		
Typ výstupního kontaktu		3 (relé)
Rozhraní		
CANbus		Ano
Okolní podmínky		
Stupeň krytí		IP65
Rozměry		








Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL 508

Certifikáty

EAC
UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002758 - Energy management řídící jednotka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.