
# RGK750

JEDNOTKY ŘÍZENÍ ZÁLOŽNÍCH MOTOR-GENERÁTORŮ, 12/24VDC, GRAFICKÝ LCD DISPLEJ, USB/OPTICKÝ A WI-FI PORT NA PŘEDKU PRO PROGRAMOVÁNÍ, PORT CANBUS, 8 VSTUPŮ, 10 VÝSTUPŮ, ROZŠIŘITELNÉ POMOCÍ EXP …




| | | |
|---|---|---|
| **Napájení** | | |
| Jmenovité napětí baterie | V | 12/24VDC |
| **Digitální vstupy** | | |
| Typ digitálního vstupu | | 8 neg.+ 1 pos. |
| **Vstupy rychlosti "W"/AC/PICK-UP** | | |
| Typ vstupu rychlosti "W"/AC/PICK-UP | | "W" or generator frequency or "Pick-up" |
| **Napěťové vstupy** | | |
| Jmenovité napětí (Ue) | VAC | 100…480 |
| Rozsah měření | V | 100…480 |
| Kmitočtový rozsah | Hz | 45…65 |
| Způsob měření | | TRMS |
| **Proudové vstupy** | | |
| Jmenovitý proud (Ie) | A | 5A/1A |
| Rozsah měření | | 0.05…6A or 0.05…1.2A |
| Typ proudových vstupů | | 3PH, /5A or /1A |
| Způsob měření | | TRMS |
| **Statické výstupy** | | |
| Typ statického výstupu | | 6 (SSR) + 1 (SO) |
| **Reléové výstupy** | | |
| Typ výstupního kontaktu | | 3 (relé) |
| **Rozhraní** | | |
| CANbus | | Ano |
| **Okolní podmínky** | | |
| Stupeň krytí | | IP65 |
| **Rozměry** | | |




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61000-6-3 |
| IEC/EN 61010-1 |

Certifikáty

EAC

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002758 - Energy management řídící jednotka


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.