RGKRR

JEDNOTKY VZDÁLENÝCH VÝSTUPŮ, VZDÁLENÉ VÝSTUPY STAVŮ/ALARMŮ, 12/24VDC, 12 RELEOVÝCH VÝSTUPŮ, PULSNÍ VSTUP, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ CANBUS



Napájení

Jmenovité napětí baterie		V	12/24VDC

Rozhraní

CANbus			Ano

Mechanické vlastnosti


Průřez vodiče

min.	mm²	0.2
max.	mm²	2.5
min.	AWG	24
max.	AWG	12

Utahovací moment (max.)


	Nm	0.56
	lbin	4.5

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

EAC
UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.