EXP1011

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ, OPTO-IZOLOVANÉ ROZHRANÍ RS232




Obecné charakteristiky			
Popis			Opto-izol. RS232 interface
Funkce			Komunikační port
Kompatibilita s produkty LOVATO Electric			
	IP adresa		
		PMVF3000	Ano
	Digitální multimetry		
		DMG600/601/611	Ano
	Digitální analyzátory výkonu		
		DMG7000	Ano
		DMG7500	Ano
		DMG8000	Ano
		DMG9000	Ano
	Automatické regulátory účiníku		
		DCRL3/5	Ano
		DCRG8	Ano
	Automatické přepínače regulátorů		
		ATL610	Ano
		ATL800/900	Ano
	Řídicí jednotky požárních čerpadel		
		FFLRA400	Ano
	Řídicí jednotky motorů a generátorů		
		RGK610	Ano
		RGK750/RGK8/RGK9	Ano
Komunikace			
Typ komunikačního portu			Sériový
Rozhraní			
Komunikace RS232			Ano
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	40
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


EXP1011

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO VESTAVNÉ PŘÍSTROJE, ŘADA EXP, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ, OPTO-IZOLOVANÉ ROZHRANÍ RS232



Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.