
HR6XS22

PATICE PRO RELÉ S 2 ZAP/VYP KONTAKTY, ŠROUBOVÉ SVORKY



Vlastnosti kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Jmenovitý proud (In)		A	7
Mechanické vlastnosti			
Max. utahovací moment svorek patice		Nm	0.6Nm
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)			Phillips 1/4.5mm
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	min.		20
	max.		14
	IEC		
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Upevnění			Na 35mm DIN lištu a šrouby

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

HR6XS22

PATICE PRO RELÉ S 2 ZAP/VYP KONTAKTY, ŠROUBOVÉ SVORKY



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 61810

Certifikáty

	CSA
	cURus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001456 - Paticové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.