HR703CA024

PRŮMYSLOVÁ RELÉ DO 11 PINOVÉ PATICE S LED INDIKÁTOREM STAVU A MECHANICKÝM OVLADAČEM, 24VAC, 10A, 3 ZAP/VYP KONTAKTY, MONTÁŽ NA PATICI HR7XS2



Vlastnosti kontaktů			
Konfigurace kontaktů			3 C/O
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Jmenovitý proud (In)		A	10
Jmenovitý provozní výkon AC-1		VA	2500
Jmenovitý provozní výkon AC-15	230 VAC	VA	500
Řízení jednofázového motoru	230VAC	kW	1.2
Jmenovitý provozní proud DC-1	30V	A	10
Minimální spínaná zátěž		V / mA	5 / 100
Impedance kontaktu		mΩ	100
Materiál kontaktů			Ag/Ni
Provozní doba			
Spínání		ms	<30
Rozpínání		ms	<30
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	5000000
Elektrická životnost AC1		cycles	100000
Charakteristiky cívky			
Ovládací napětí relé		V	24VAC
Průměrná spotřeba cívky AC při 20°C		VA	3
Průměrná spotřeba cívky DC při 20°C		W	1.5
Provozní dosah	Spínání	% Un	70...110
	Rozpínání	% Un	20…55
Maximální frekvence cyklů		cycles/h	3600
Mechanické vlastnosti			
Max. utahovací moment svorek patice		Nm	0.6
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)			PH1 / 4.5mm
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		20
	max.		14
IEC			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5
Provozní poloha	normální		Kterýkoliv
Upevnění			Na 35mm DIN lištu a šrouby

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

HR703CA024

PRŮMYSLOVÁ RELÉ DO 11 PINOVÉ PATICE S LED INDIKÁTOREM STAVU A MECHANICKÝM OVLADAČEM, 24VAC, 10A, 3 ZAP/VYP KONTAKTY, MONTÁŽ NA PATICI HR7XS2

Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70


Další funkce


Indikace	Ano
Mechanický indikátor polohy kontaktů	Ano
Mechanický testovací ovladač	Ano

Rozměry



Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61810

Certifikáty

CSA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001437 - Relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.