
FB01D2P

DC POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE S CERTIFIKACÍ UL A CSA, PRO VÁLCOVÉ POJISTKY VELIKOSTI 10X38MM, JMENOVITÝ PROUD 32A/1000VDC, USPOŘÁDÁNÍ PÓLŮ 2P, UKAZATEL STAVU POJISTKY - NE, ŠÍŘKA DIN MODULU - 2




Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	32
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
IEC Kategorie užití			DC20B 1000VDC
Ztráta energie max.		W	4
Faktor snížení jmenovitého proudu In pro různé teploty okolí			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Faktor snížení jmenovitého proudu In pro držáky pojistek vedle sebe (póly)			
	1-4		1
	5-6		0.8
	7-9		0.7
	≥10		0.6
Jmenovitý proud (In)		A	32
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	2.5
	max.	lbin	22
Průřez vodiče			
	Flexibilní max. (IEC)	mm²	16
	- Flexibilní max. (AWG/kcmil)		8
	Pevný max. (IEC)	mm²	16
	- Pevný max. (AWG/kcmil)		8
Hmotnost		g	127
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



2P

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 4248.1
CSA C22.2 n° 4248.18.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1
UL 4248-18

Certifikace

EAC
UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002705 - Držák trubičkové pojistky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.