
FB02A1PL


AC POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE S CERTIFIKACÍ CUR, PRO VÁLCOVÉ POJISTKY VELIKOSTI 14X51MM, JMENOVITÝ PROUD 50A/690VAC, USPOŘÁDÁNÍ PÓLŮ 1P, UKAZATEL STAVU POJISTKY - ANO, ŠÍŘKA DIN MODULU - 1



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	50
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
IEC Kategorie užití			AC22B 500V - AC21B 690V
Ztráta energie max.		W	5
Faktor snížení jmenovitého proudu In pro různé teploty okolí			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Faktor snížení jmenovitého proudu In pro držáky pojistek vedle sebe (póly)			
	1-4		1
	5-6		0.8
	7-9		0.7
	≥10		0.6
Jmenovitý proud (In)		A	50
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	3
	max.	lbin	2.2
Průřez vodiče			
	Flexibilní max. (IEC)	mm²	25
	- Flexibilní max. (AWG/kcmil)		6
	Pevný max. (IEC)	mm²	35
	- Pevný max. (AWG/kcmil)		8
Hmotnost		g	114
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení



1P

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°4248.1
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1

Certifikace

cUR
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002705 - Držák trubičkové pojistky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.