



Przeznaczenie produktu

Gniazdo

Seria produktu

HR5XS20

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4

Właściwości mechaniczne

Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda	Nm	0.6Nm
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)	Phillips 1/4.5mm	

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	14


IEC

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Montaż


DIN rail or with
screw

Wymiary



A: 65mm (2.56") con HR3X88
75mm (2.95") con XR5X88

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61810-1

Certyfikaty

cURus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001456 -
Gniazdo
przełącznikowe