
FB04D1P

DRŽÁK POJISTEK PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, PRO 10X85MM A 14X85MM POJISTKY, JMEN. PROUD 32A, NAPĚTÍ 1500VDC, 1P, BEZ INDIKÁTORU STAVU, 1 MODUL



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	32
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1500
Vhodné pro třídu pojistek IEC			gPV
IEC Kategorie užití			DC20B 1500VDC
Ztráta energie max.		W	8
Faktor snížení jmenovitého proudu In pro různé teploty okolí			
	20°C		1
	30°C		0.98
	40°C		0.94
	50°C		0.88
	60°C		0.83
	70°C		0.75
Rozsah napětí pro indikátor stavu			800…1500VDC
Jmenovitý proud (In)		A	32
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	2.5
	max.	lbin	22
Průřez vodiče			
	Flexibilní max. (IEC)	mm²	1x10
	- Flexibilní max. (AWG/kcmil)		1x8
	Pevný max. (IEC)	mm²	1x16
	- Pevný max. (AWG/kcmil)		1x6
Hmotnost		g	109
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



1P

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-3

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002705 - Držák trubičkové pojistky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.