FBE01D2P

FUSE HOLDER FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 32A RATED CURRENT AT 1000VDC, 2P. 2 MODULE




Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	32
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1000
IEC Kategorie užití			DCPV0 1000VDC
Ztráta energie max.		W	3
Jmenovitý proud (In)		A	32
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			35mmDIN lišta
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	2.5
	max.	lbin	22
Průřez vodiče			
	Flexibilní max. (IEC)	mm²	16
	- Flexibilní max. (AWG/kcmil)		8
	Pevný max. (IEC)	mm²	16
	- Pevný max. (AWG/kcmil)		8
Hmotnost		g	127
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

FBE01D2P

FUSE HOLDER FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 32A RATED CURRENT AT 1000VDC, 2P. 2 MODULE



Schémata zapojení



2P

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.