



Denumirea produsului	Relee intermediare complet echipate HR502C		
Denumirea tipului de produs			
Caracteristicile contactului			
Configurare contact	2 C/O		
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	6	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	8	
Curent maxim instantaneu	A	10	
Curent nominal (In)	A	8	
Tensiunea de control al releului	V	24VAC	
Putere maximă controlabilă	AC-1	W	2000
	AC-15	VA	150
Putere nominală de operare AC-1			
	VA	2000	
Putere nominală de operare AC-15			
	230 VAC	VA	150
Curent nominal de operare DC-1			
	30V	A	8
	110V	A	0.3
	220V	A	0.1
Sarcina minimă de comutare	V / mA	5 / 100	
Impedanta de contact	mΩ	100	
Material de contact	Ag/Ni		
Timpi de funcționare			
Închidere	ms	<15	
Deschidere	ms	<15	
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	10000000	
Durata de viața electrică AC1	cycles	50000	
Caracteristicile bobinei			
Consum mediu bobină AC la 20°C	VA	1	
Interval de operare	Închidere	% Un	70...110
	Deschidere	% Un	20...55
Frecvența maximă a ciclului	cycles/h	3600	
Caracteristici mecanice			
Cuplul maxim de strângere a terminalelor prizei	Nm	0.6	
Instrument de strângere a șuruburilor cu mufă (lamă în cruce/plată)	PH1 / 4.5mm		
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil			
	min	20	
	max	14	

IEC

Secțiunea dirijorului min	mm ²	0.5
Secțiunea dirijorului max	mm ²	2.5

Poziția de operare

normală Orice

Fixare

Pe sina DIN de 35mm si cu surub

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-40
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Alte caracteristici

Indicație

Da

Indicator mecanic de poziție a contactului

Da

Servomotor de testare mecanic

Da

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001437 -
Releu de comutare