LVFSA1D20

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO PITNOU VODU, MATERIÁL KABELU PVC ACS+AD8 CERTIFIKACE, DÉLKA KABELU 20MT




Protizávaží				
				Externí, nerezová ocel AISI 316 (dodávané s plvákovým spínačem)
Úhel sepnutí				30°
Reléové výstupy				
Počet relé			Nr.	1
Uspořádání kontaktů				1 přepínací kontakt C/O-SPDT
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)			VAC	250
Zatížitelnost kontaktů				AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC
Připojení				
Maximální délka kabelu			m / ft	20
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		max.	°C	+50
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+80
Maximální provozní tlak			bar	2
Maximální hloubka instalace			m	20
Kryt				
Materiál kabelu				PVC AD8 3G1 pro pitnou vodu, certifikováno ACS
Materiál pouzdra plováku				Polypropylen
IEC stupeň í				IP68
Hmotnost			g	2400
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LVFSA1D20

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO PITNOU VODU, MATERIÁL KABELU PVC ACS+AD8
CERTIFIKACE, DÉLKA KABELU 20MT



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60730-1
IEC/EN 60730-2-15.

Certifikáty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Hladinové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.