




Denumirea produsului	Suporturi de siguranțe		
Denumirea tipului de produs	FB		
Număr de module DIN	1		
Tip tensiune de operare	DC		
Caracteristici electrice			
curent nominal maxim IEC (In)	A	32	
Tensiune nominală maximă IEC (Un)	V	1000	
Categoria de utilizare IEC	DC20B 1000VDC		
Factorul de reducere a curentului nominal In pentru diferite temperaturi ambientale			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Factor de reducere a curentului nominal In pentru suporturi de siguranță unul lângă altul (poli)			
	1-4	1	
	5-6	0.8	
	7-9	0.7	
	≥10	0.6	
Curent nominal (In)	A	32	
Conditii ambientale			
Temperatura de Operare			
	Temperatura min	°C	-20
	Temperatura max	°C	+70
Temperatura de depozitare			
	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+80
Altitudine maximă		m	3000
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare			
	normală permisă	Plan vertical Orice	
Fixare		Sina DIN de 35 mm	
Cuplu de strângere pentru terminale			
	max	Nm	2.5
	max	Ibin	22
Secțiunea dirijorului			
	Max flexibil (IEC)	mm ²	16
	Max flexibil (AWG/kcmil)		8
	Rigid max (IEC)	mm ²	16
	Max rigid (AWG/kcmil)		8
Greutate		g	65

Rezistență și protecție

Grad IP frontal

IP20

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 4248.1
CSA C22.2 n° 4248.18.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1
UL 4248-18

Certificari

EAC
UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Suport siguranță
cilindric