
LVFSN1B10

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO ŠPINAVOU VODU, MATERIÁL KABELU NEOPREN, DÉLKA KABELU 10MT



Protizávaží			
			Interní
Úhel sepnutí			15°
Reléové výstupy			
Počet relé		Nr.	1
Uspořádání kontaktů			1 přepínací kontakt C/O-SPDT
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	250
Zatížitelnost kontaktů			AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC
Připojení			
Maximální délka kabelu		m / ft	10
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	0
	max.	°C	+50
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-20
	max.	°C	+80
Maximální provozní tlak		bar	5
Maximální hloubka instalace		m	50
Kryt			
Materiál kabelu			Neoprene H07 RN-F3X1
Materiál pouzdra plováku			Polypropylen
IEC stupeň í			IP68
Hmotnost		g	1860

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60730-1
	IEC/EN 60730-2-15
Certifikáty	
	TÜV-SUD

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001447 - Hladinové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.