LVFSP1W05

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO ŠPINAVOU VODU, MATERIÁL KABELU PVC, DÉLKA KABELU 5M




Protizávaží				
				Externí (dodávané s plovákovým spínačem)
Úhel sepnutí				45°
Reléové výstupy				
Počet relé			Nr.	1
Uspořádání kontaktů				1 přepínací kontakt C/O-SPDT
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)			VAC	250
Zatížitelnost kontaktů				AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC
Připojení				
Maximální délka kabelu			m / ft	5
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		max.	°C	+50
	Skladovací teplota			
		max.	°C	80
Maximální provozní tlak			bar	3
Maximální hloubka instalace			m	30
Kryt				
Materiál kabelu				PVC A05 VV-F3X1
Materiál pouzdra plováku				Polypropylen
IEC stupeň í				IP68
Hmotnost			g	830
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LVFSP1W05

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE PRO ŠPINAVOU VODU, MATERIÁL KABELU PVC, DÉLKA KABELU 5M



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60730-1
	IEC/EN 60730-2-15

Certifikáty

TÜV-SUD

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Hladinové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.