LVMP10A127

RELÉ ZMĚNY PRIORITY, MODULÁRNÍ VERZE, 2 VÝSTUPNÍ KONTAKTY, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ AC, 110...127VAC




Pomocné napájení			
Napájení Typ napětí			Jednonapěťový
Jmenovité pomocné napájecí napětí Us AC			
	min.	VAC	110
	max.	VAC	127
Rozsah provozního napětí			0.85...1.1 Us
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Spotřeba energie max.		VA	4.8
Ztráta energie max.		W	3
Reléové výstupy			
Počet relé		Nr.	2
Stav relé			Normálně nebuzený, buzený při vybavení
Uspořádání kontaktů			2 x 1NO-SPST kontakt
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	250
Maximální spínací napětí		VAC	400
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	8
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300
Elektrická životnost (při jmenovité zátěži)		cycles	10^5
Mechanická životnost		cycles	$30x10^6$
Indikace			
			1 green LED for power on 1 red LED for relay state
Funkce			
3 snímací elektrody (MIN, MAX a COM)			Ne
5 snímacích elektrod (MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 a COM			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...50k Ω			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...100k Ω			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...200k Ω			Ne
Nastavitelná citlivost, hodnota plného rozsahu 25-50-100-200 k Ω			Ne
Samostatné nastavení citlivosti pro sondu MAX (detekce pěny)			Ne
vyprazdňování			Ne
plnění			Ne
vyprazdňování s alarmem MIN a/nebo MAX			Ne
plnění s alarmem MIN a/nebo MAX			Ne
vyprazdňování se změnou priority čerpadel			Ne
plnění se změnou priority čerpadel			Ne
plnění nádrže, čerpání ze studny a alarm			Ne
Volič nastavení plnění-vyprazdňování			Ne

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Programovací volič pro 5 různých funkcí				Ne
Změna priority spouštění motorů				Ne
Připojení				
Svorky typ				Šroubové
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	0.8
		max.	lbin	7
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.	AWG	24
		max.	AWG	12
	IEC			
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	4
Izolace				
Jmenovité izolační napětí Ui			V	415
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Výdržné napětí při provozním kmitočtu			kV	2.5
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+80
Kryt				
Provedení				DIN lišta montážní
Počet modulů				3
Materiál				Samozhášivý polyamid
Montáž				35mmDIN lišta (IEC/EN 60715) nebo šrouby na desku
IEC stupeň í				IP40 čelně / IP20 svorkovnice
Rozměry (Š x V x H)			mm	53.5 x 104.7 x 64.9
Hmotnost			g	250
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




Schémata zapojení

2-wire connection



C1 = Primary
C2 = Secondary / Standby

3-wire connection



C1 = Start Primary
C2 = Start Standby
C3 = Stop Primary
C4 = Stop Standby

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60255-5
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001447 - Hladinové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.