LVMP10A415

RELÉ ZMĚNY PRIORITY, MODULÁRNÍ VERZE, 2 VÝSTUPNÍ KONTAKTY, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ AC, 380...415VAC




Pomocné napájení			
Napájení Typ napětí			Jednonapěťový
Jmenovité pomocné napájecí napětí Us AC			
	min.	VAC	380
	max.	VAC	415
Rozsah provozního napětí			0.85...1.1 Us
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Spotřeba energie max.		VA	4.8
Ztráta energie max.		W	3
Reléové výstupy			
Počet relé		Nr.	2
Stav relé			Normálně nebuzený, buzený při vybavení
Uspořádání kontaktů			2 x 1NO-SPST kontakt
Jmenovité provozní napětí AC (IEC)		VAC	250
Maximální spínací napětí		VAC	400
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	8
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300
Elektrická životnost (při jmenovité zátěži)		cycles	10^5
Mechanická životnost		cycles	$30x10^6$
Indikace			
			1 green LED for power on 1 red LED for relay state
Funkce			
3 snímací elektrody (MIN, MAX a COM)			Ne
5 snímacích elektrod (MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 a COM			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...50k Ω			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...100k Ω			Ne
Nastavení citlivosti 2.5...200k Ω			Ne
Nastavitelná citlivost, hodnota plného rozsahu 25-50-100-200 k Ω			Ne
Samostatné nastavení citlivosti pro sondu MAX (detekce pěny)			Ne
vyprazdňování			Ne
plnění			Ne
vyprazdňování s alarmem MIN a/nebo MAX			Ne
plnění s alarmem MIN a/nebo MAX			Ne
vyprazdňování se změnou priority čerpadel			Ne
plnění se změnou priority čerpadel			Ne
plnění nádrže, čerpání ze studny a alarm			Ne
Volič nastavení plnění-vyprazdňování			Ne

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Programovací volič pro 5 různých funkcí			Ne
Změna priority spouštění motorů			Ne
Připojení			
Svorky typ			Šroubové
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.8
	max.	lbin	7
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
IEC			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	4
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui		V	415
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
Výdržné napětí při provozním kmitočtu		kV	2.5
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80
Kryt			
Provedení			DIN lišta montážní
Počet modulů			3
Materiál			Samozhášivý polyamid
Montáž			35mmDIN lišta (IEC/EN 60715) nebo šrouby na desku
IEC stupeň í			IP40 čelně / IP20 svorkovnice
Rozměry (Š x V x H)		mm	53.5 x 104.7 x 64.9
Hmotnost		g	250
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




Schémata zapojení

2-wire connection



C1 = Primary
C2 = Secondary / Standby

3-wire connection



C1 = Start Primary
C2 = Start Standby
C3 = Stop Primary
C4 = Stop Standby

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60255-5
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001447 - Hladinové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.