



Controale de nivel pentru funcția de golire. Multitensiune. Versiune detașabilă
LV2E
Golire

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Funcție

Alimentare auxiliară

Tensiune de alimentare Tip		Tensiune dublă
		220...
Tensiune nominală de Us		240VAC/380... 415VAC
Gama de tensiune de operare		0.85...1.1 Us
Frecvența nominală	Hz	50/60
Consumul de energie max	VA	5.5
Putere disipată Max	W	2.8

Caracteristici de ieșire

Numărul de electrozi conectabili	Nr.	3
Tipul de electrod		Electrozi și suporturi pentru electrozi: SN1 / SCM / CGL / PS31 / PS3S sau similar
Tensiunea electrodului		9VAC (tensiune între sonde)
Sensibilitate	kΩ	7...8 fixed

Întârziere


Timp de declanșare	s	≤0.05
Resetarea timpului	s	≤0.1

Ieșiri releu


Numărul de releu	Nr.	1
Starea releului		În mod normal, dezactivat, se activează la declanșare
Aranjament de contact		1 contact inversor C/O-SPDT
Tensiune nominală de funcționare AC (IEC)	VAC	220
Tensiune maximă de comutare	VAC	380
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	5
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1		B300
Durata de viața electrică (cu sarcina nominală)	cycles	2.5 x 10 ⁵
Durata de viața mecanică	cycles	50x10 ⁶

Indicații

Indicație	1 LED roșu pentru starea releului	
Conexiuni		
Terminale Tip	Extractibile	
Izolații		
Tensiunea nominală de izolație U_i	V	415
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}	kV	5
Tensiunea de rezistență a frecvenței de operare	kV	2
Condiții ambientale		
Temperatura	Temperatura de Operare	
	min	°C -20
	max	°C +60
	Temperatura de depozitare	
	min	°C -30
	max	°C +80
Carcasa		
Execuție	Carcasă cu 11 pini (priză S11)	
Materialul carcasei	Policarbonat autostingabil	
Montare	Sină DIN de 35 mm (IEC/EN 60715) sau carcasă cu 11 pini	
grad de protecție IEC	IP30	
Dimensiuni (L x A x A)	mm	38 x 76 x 70
Greutate	g	266
Dimensiuni		



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60255-5

Certificate

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001447 -
Releu de
monitorizare a
nivelului de
umplere