HR604CD048

PRŮMYSLOVÁ RELÉ S LED INDIKÁTOREM STAVU A MECHANICKÝM OVLADAČEM, 48VDC, 5A, 4ZAP/VYP KONTAKTY, MONTÁŽ NA PATICI HR6XS4…



Vlastnosti kontaktů			
Konfigurace kontaktů			4 C/O
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	500
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	4
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Jmenovitý proud (In)		A	5
Maximální regulovatelný výkon v			
	AC-1	W	5
Jmenovitý provozní výkon AC-1			
		VA	1250
Jmenovitý provozní výkon AC-15			
	230 VAC	VA	150
Řízení jednofázového motoru			
	230VAC	kW	0.37
Jmenovitý provozní proud DC-1			
	30V	A	8
	110V	A	0.3
	220V	A	0.1
Minimální spínaná zátěž		V / mA	5 / 100
Impedance kontaktu		mΩ	100
Materiál kontaktů			Ag/Ni
Provozní doba			
Spínání		ms	<25
Rozpínání		ms	<25
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	20000000
Elektrická životnost AC1		cycles	100000
Charakteristiky cívky			
Ovládací napětí relé		V	48VDC
Průměrná spotřeba cívky AC při 20°C		VA	1.7
Průměrná spotřeba cívky DC při 20°C		W	1.1
Provozní dosah			
	Spínání	% Un	75…110
	Rozpínání	% Un	10…30
Maximální frekvence cyklů		cycles/h	3600
Mechanické vlastnosti			
Max. utahovací moment svorek patice		Nm	0.6
Nástroj pro utažení šroubů patice (křížový / plochý)			PH1 / 4.5mm
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		20
	max.		14
IEC			
	min.	mm²	0.5
	max.	mm²	2.5

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Provozní poloha			
	normální		Kterýkoliv
Upevnění			Na 35mm DIN lištu a šrouby

Okolní podmínky


Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80

Další funkce


Indikace	Ano
Mechanický indikátor polohy kontaktů	Ano
Mechanický testovací ovladač	Ano

Rozměry


HR60 2C... with socket HR6XS21 - HR6XS22



HR60 4C... with socket HR6XS41 - HR6XS42





HR60 2C... - HR60 4C... with socket HR6XS21S - HR6XS41S



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61810

Certifikáty

CSA
cURus
EAC
VDE

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0 — EC001437 - Relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.