



Przeznaczenie produktu		Zmontowane przekaźniki miniaturowe HR502C			
Seria produktu					
Właściwości styków					
Konfiguracja zestyków		2C/O			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	250		
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6		
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	8		
Maksymalny prąd chwilowy		A	10		
Prąd znamionowy (In)		A	8		
Napięcie sterujące przekaźnika		V	24VAC		
Maksymalna moc łączeniowa w		AC-1	W	2000	
		AC-15	VA	150	
Znamionowa moc łączeniowa w AC1		VA	2000		
Znamionowa moc łączeniowa w AC15		230 V AC	VA	150	
Sterowanie silnikiem jednofazowym		Znamionowy prąd roboczy DC-1 30 V		A	8
		Znamionowy prąd roboczy DC-1 110 V		A	0.3
		Znamionowy prąd roboczy DC-1 220 V		A	0.1
Minimalne obciążenie przełączane		V / mA	5 / 100		
Impedancja zestyku		mΩ	100		
Materiał styków		Ag/Ni			
Czas działania					
Zamykanie		ms	<15		
Otwieranie		ms	<15		
Trwałość					
mechaniczna		cycles	10000000		
elektryczna AC1		cycles	50000		
Charakterystyka cewki					
Średni pobór cewki AC przy 20°C		VA	1		
Zakres pracy		Zamykanie	% Un	70...110	
		Otwieranie	% Un	20...55	
Maksymalna częstość łącheń		cycles/h	3600		
Właściwości mechaniczne					
Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda		Nm	0.6		
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)		PH1 / 4.5mm			
Przekrój przewodu		AWG/Kcmil			
		min.	20		
		maks.	14		

IEC		min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa		normalna		Dowolna
Montaż		Na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub		
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Inne właściwości				
Wskaźnik		Tak		
Sygnałizator mechaniczny położenia styków		Tak		
Przycisk mechaniczny testu		Tak		
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0		EC001437 - Przekąźnik przełączający		