# KGD004

PLASTOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 2 PEDÁLY, LEVÝ PEDÁL BEZ ZÁPADKY, PRAVÝ PEDÁL S BEZPEČNOSTNÍ ZÁPADKOU, LEVÝ PEDÁL OTEVŘENÝ S KONTAKTY 1Z + 1V MŽIKOVÉ, PRAVÝ S KRYTEM, KONTAKTY 2Z+2V MŽIKOVÉ




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Materiál | | | |
| | Kryt | | Polymerový termoplast |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 2NO+2NC mžikové kontakty |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 Q600 |
| Jmenovité izolační napětí Ui | | V | 690 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 6 |
| Třída izolace | | | II |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | 10 gG pojistka |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | <10 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment (max.) | | | |
| | Svorky | | |
| | | Nm | 1 |
| | | lbin | 0.74lbft |
| Připojení kabelu | | | Samouvolňovací šroubová svorka |
| Kabelový vstup | | | 1 x M20 |
| **Provoz** | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | >10000000 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí | | | |
| | Svorky | | IP20 |
| | IP těla | | IP54 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# KGD004

PLASTOVÉ NOŽNÍ SPÍNAČE, 2 PEDÁLY, LEVÝ PEDÁL BEZ ZÁPADKY, PRAVÝ PEDÁL S BEZPEČNOSTNÍ ZÁPADKOU, LEVÝ PEDÁL OTEVŘENÝ S KONTAKTY 1Z + 1V MŽIKOVÉ, PRAVÝ S KRYTEM, KONTAKTY 2Z+2V MŽIKOVÉ




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| EN 60447. |
| IEC/EN 60204-1 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |

Certifikáty

EAC

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001258 - Nožní spínač


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.